



## Chiavi poligonali doppie, curve, Apertura: 16X17mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	616500 16X17
GTIN	4018754021741
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materiale:

acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

### Descrizione tecnica

Apertura <sub>1</sub>	16 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	12,5 mm
Lunghezza chiave L	248 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	22,7 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	24,1 mm
Apertura <sub>2</sub>	17 mm
Dimensione apertura	Metrica
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave

