



Chiavi poligonali doppie, curve, Apertura: 18X19mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 616500 18X19 |
| GTIN | 4018754021772 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------------------|
| Ø Massimo anello D ₁ max | 25,5 mm |
| Apertura ₁ | 18 mm |
| Altezza massima anello h ₁ max | 13,5 mm |
| Lunghezza chiave L | 251 mm |
| Ø Massimo anello D ₂ max | 27 mm |
| Apertura ₂ | 19 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo |
| Superficie | rivestimento al NiCr |
| Tipo di prodotto | Chiave |

