

**LENOX** **Sega a tazza in bimetallo, Diametro: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	589030 25
GTIN	082472300161
Classe articolo	58Z

**Descrizione****Esecuzione:**

**Struttura robusta** con dentatura variabile su corpo in acciaio speciale (bimetallo). Il fondo rigido rinforzato è munito di una filettatura e di fori (da Ø 32 mm) per un attacco sicuro sul gambo. L'ottima qualità dei denti in acciaio superrapido HSS, la geometria e le ridotte tolleranze di lavorazione garantiscono una migliore capacità di taglio e una lunga durata.

- **Geometria vario-tooth 4,5 / 5,5 denti per pollice con denti rinforzati (Tough Teeth).**
- **Massima profondità di taglio per tutte le Dimensioni <math><40\text{ mm}</math>.**
- **Il rivestimento ottimizzato riduce lo sviluppo di calore.**
- **SPEED SLOT® – Rapida rimozione della carota grazie agli incavi di guida a gradini.**

**Uso:**

Su trapani a colonna, torni o trapani manuali. Per eseguire fori su materiali sottili e spessi con superficie del pezzo piano o curvata. Per tutti i materiali come acciaio, **acciaio legato**, ottone, rame, ghisa, metalli leggeri, legno, pannelli di cartongesso e di materie plastiche, ecc. L'utilizzo di un lubrificante aumenta la durata (metalli).

Ideale anche per lamiere sottili di carrozzeria.

**Raccomandazioni:**

L'uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

**Nota:**

**Gli attacchi e le seghe a tazza sono compatibili con tutte le seghe comuni in bimetallo, ma non SDS Bosch.**

**Corone per pietra vedi n. art. 788000, 788040, 788050.**

**Tagliadischi circolare in metallo duro per acciaio vedi n. art. 118400, 118500, 119000.**

## Descrizione tecnica

Numero di giri consigliato, acciaio	350 min <sup>-1</sup>
Diametro	25 mm
Numero di giri consigliato, INOX	175 min <sup>-1</sup>
Numero di giri consigliato, alluminio	525 min <sup>-1</sup>
Denti / pollice	4,5 / 5,5
Tipo di prodotto	Sega da traforo

## Accessori

Punta da centro rivestita in HM Modello 6KT	589432 6KT
Attacco a cambio rapido Modello 30	589314 30
Attacco Modello 30	589310 30
Punta da centro in HSS Modello 6KT	589430 6KT