



## Strettoio a leva rapida, Apertura: 300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860250 300
GTIN	4008158030661
Classe articolo	83K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Corpo dello strettoio in acciaio bonificato. Struttura e leva in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Cappucci di protezione innovativi in plastica elastica per un serraggio delicato. Possibilità di **fissaggio rapido** dei pezzi **con una sola mano** grazie a una leva di avanzamento. Azionabile a scelta dal lato dell'**impugnatura bicomponente** o della guida. **Serraggio (e sbloccaggio) forte** con asta con filettatura trapezoidale come nel normale strettoio in acciaio integrale. Leva di sbloccaggio ergonomica per il facile spostamento dell'arco scorrevole. Forza di serraggio fino a 3500 N.

#### Uso:

**Utilizzo universale**, soprattutto nel caso in cui **l'utilizzatore abbia libera solo una mano per effettuare il serraggio**; per es. quando si sorreggono listelli, profili, cavi, tubi, ecc. Utile anche per **lavori sopratesta** e **pezzi elastici** o **soggetti cedimento**.

### Descrizione tecnica

Apertura	300 mm
Profondità arco	100 mm

Sezione trasversale della guida	19,5×9,5 mm
Forza di serraggio massima	3500 Nm
Tipo di prodotto	Strettoio