



## Punta elicoidale CleverDrill lunga in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 3 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	116050 3
GTIN	4045197956194
Classe articolo	12B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**HOLEX CleverDrill** – Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie alla dentatura incrociata. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

#### Raccomandazioni:

##### Profondità di foratura massima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

##### Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con **angolo di affilatura di 142°** per una maggiore sicurezza dei processi

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 340

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 130 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata  $L_2$ : 61,5 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c$ : 66 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Ø codolo  $D_s$ : 3 mm

### Descrizione tecnica

Ø nominale $D_c$	3 mm
Numero taglienti Z	2
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø codolo $D_s$	3 mm

Norma	DIN 340
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub>	66 mm
Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub>	61,5 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale