



Sega a tazza in bimetallo, Diametro: 22mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 589050 22 |
| GTIN | 4045197220998 |
| Classe articolo | 52S |

Descrizione

Esecuzione:

Struttura robusta con dentatura variabile su corpo in acciaio speciale (bimetallo). Il fondo rigido rinforzato è munito di una filettatura e di fori (da Ø 32 mm) per un attacco sicuro sul gambo. L'ottima qualità dei denti in acciaio superrapido HSS, la geometria e le ridotte tolleranze di lavorazione garantiscono una migliore capacità di taglio e una lunga durata.

- **Dentatura Vario 4 / 6 denti per pollice per funzionamento senza vibrazioni.**
- **Massima profondità di taglio per tutte le Dimensioni 38 mm.**

Uso:

Su trapani a colonna, torni o trapani manuali. Per eseguire fori su materiali sottili e spessi con superficie del pezzo piano o curvata. Per tutti i materiali come acciaio, **acciaio legato**, ottone, rame, ghisa, metalli leggeri, legno, pannelli di cartongesso e di materie plastiche, ecc. L'utilizzo di un lubrificante aumenta la durata (metalli).

Raccomandazioni:

L'uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

Nota:

Gli attacchi e le seghe a tazza sono compatibili con tutte le seghe comuni in bimetallo, ma non SDS Bosch.

Corone per pietra vedi n. art. 788000, 788040, 788050.

Tagliadischi circolare in metallo duro per acciaio vedi n. art. 118400, 118500, 119000.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Numero di giri consigliato, acciaio | 390 min ⁻¹ |
| Numero di giri consigliato, alluminio | 585 min ⁻¹ |
| Numero di giri consigliato, INOX | 195 min ⁻¹ |
| Diametro | 22 mm |
| Denti / pollice | 4 / 6 |
| Tipo di prodotto | Sega da traforo |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Attacco Modello 30 | 589310 30 |
| Punta da centro in HSS Modello 6KT | 589430 6KT |
| Attacco a cambio rapido Modello 30 | 589314 30 |
| Punta da centro rivestita in HM Modello 6KT | 589432 6KT |