

**Trapani avvitatori a batteria, Wireless Charging, ID produttore: GSR1860CW****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano avvitatore a batteria Bosch

- **Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Durata elevata grazie al motore EC senza spazzole (non 070243).**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**

KickBack Control con spegnimento automatico in caso di bloccaggio, nonché giunto di precisione eccezionale e freno motore. Mandrino a pinza in metallo con blocco automatico da 13 mm. Coppia elevata.

Con **Wireless Charging System**: ricarica automatica con speciale **tecnica a induzione** salvabatteria. Possibilità di allestimento successivo con **Connectivity Modul**.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta trasporto, clip da cintura, portabit.

Nota:

Per ricambi, starter set e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 e succ. e 073866 e succ.

Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Interfaccia: Caricamento senza cavi
 Denominazione originale prodotto: GSR 18 V-60C
 Struttura del motore: Motore senza spazzole
 Tensione batteria: 18 V
 Capacità batteria: 2 A·h
 Coppia max. morbido: 31 N·m
 Coppia max. duro: 60 N·m

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Denominazione originale prodotto	GSR 18 V-60C
Peso	1,7 kg
Campo numero di giri velocità 1	0 - 600 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Heavy Duty
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Campo numero di giri velocità 2	0 - 1900 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Coppia max. duro	60 N·m
Interfaccia	Caricamento senza cavi
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Ø max. punta elicoidale per legno	38 mm
Ø max. punta elicoidale per acciaio	13 mm
Capacità batteria	2 A·h
Tensione batteria	18 V
Coppia max. morbido	31 N·m

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18-W V

073851 B18-W

Starter-Set Wireless Charging Modello GAL1830W

073862 GAL1830W