

Garant GRIDLINE

Avvolgicavo con dispositivo automatico di avvolgimento, Modello: DE**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914890 DE
GTIN	4045197894052
Classe articolo	9GT

Descrizione**Esecuzione:**

Avvolgicavo in robusta lamiera di acciaio con cavo di prolunga integrato per il montaggio sotto il carrello portautensili per officina. Con dispositivo automatico di estrazione e di avvolgimento. 250 V, 10 A, corrente alternata.

L'avvolgicavo può essere collegato alle seguenti lampade a LED: n. art. 914870, 914871, 914872, 914873.

Uso:

Per l'alimentazione di corrente mobile del carrello portautensili per officina e del carrello a banco.

Per:

ToolCar n. art. 914520, 914524; carrelli per officina n. art. 914540, 914550; XL ToolCar n. art. 914590; ToolTruck n. art. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Fornitura:

Avvolgicavo con cavo in neoprene lungo 5,0 m, 2 spine Schuko con diaframma per il montaggio nel vano laterale del carrello portautensili per officina (collegamento all'avvolgicavo tramite spina Wieland).

Nota:

Non combinabile con cassetto supplementare n. art. 914795.

Descrizione tecnica

Materiale del cavo	Neoprene
Larghezza	310 mm

Lunghezza cavo	5 m
Profondità	360 mm
Tensione nominale	250 V
Altezza	80 mm
Serie	Carrelli per officina ToolCar
Serie	Banco da lavoro mobile ToolTruck
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Tipo di prodotto	Avvolgicavo