



Calibro a corsoio, Campo di misura: 3000 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415195 3000
GTIN	4045197997302
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Nonio cromato opaco antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø.** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Regolazione micrometrica.

Tutti i componenti: temprate

Norma: Norma interna

Risoluzione: mm / pollici

Taratura: A1

Risoluzione: 0,05 mm

Risoluzione: 1/20 mm

Limite d'errore: 0,64 mm

Lunghezza dei becchi: 200 mm

Misura aggiuntiva interna Ø: 50 mm

Peso: 19 kg

Descrizione tecnica

Limite d'errore	0,64 mm
Misura aggiuntiva interna Ø	50 mm
Risoluzione	0,05 mm
Risoluzione	1/20 mm
Lunghezza dei becchi	200 mm
Peso	19 kg

Intervallo di misurazione	0 - 3000 mm
Risoluzione	mm / pollici
Taratura	A1
Norma	Norma interna
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3000 mm	011030 3000
Marcatura incisione a laser Modello	018940