

**Calibro a corsoio, Campo di misura: 500 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415195 500
GTIN	4045197956637
Classe articolo	42A

Descrizione**Esecuzione:**

Nonio cromato opaco antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø.** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

Tutti i componenti: temprate

Norma: DIN 862

Risoluzione: mm / pollici

Taratura: A1

Risoluzione: 0,05 mm

Risoluzione: 1/20 mm

Limite d'errore: 0,07 mm

Lunghezza dei becchi: 150 mm

Misura aggiuntiva interna Ø: 20 mm

Peso: 1,1 kg

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	150 mm
Risoluzione	mm / pollici
Limite d'errore	0,07 mm
Peso	1,1 kg
Risoluzione	0,05 mm
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm

Risoluzione	1/20 mm
Misura aggiuntiva interna Ø	20 mm
Taratura	A1
Norma	DIN 862
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	011030 500
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	011050 500
Marcatura incisione a laser Modello	018940