



## Calibro a corsoio, Campo di misura: 1000 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415195 1000
GTIN	4045197956651
Classe articolo	42A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nonio cromato opaco antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø.** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

Tutti i componenti: temprate

Norma: Norma interna

Risoluzione: mm / pollici

Taratura: A1

Risoluzione: 0,05 mm

Risoluzione: 1/20 mm

Limite d'errore: 0,24 mm

Lunghezza dei becchi: 200 mm

Misura aggiuntiva interna Ø: 20 mm

Peso: 2,5 kg

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 1000 mm
Peso	2,5 kg
Misura aggiuntiva interna Ø	20 mm
Taratura	A1
Risoluzione	1/20 mm
Lunghezza dei becchi	200 mm

Risoluzione	mm / pollici
Risoluzione	0,05 mm
Limite d'errore	0,24 mm
Norma	Norma interna
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	011030 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	011050 1000
Marcatura incisione a laser Modello	018940