

Garant**SC.T 120408, Tipo: HB725**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB725
GTIN	4045197957009
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120408 HB725 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,5 mm/gir,

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	UM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Impiego principale	UNI
Tipo	HB725
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura