

**rapid****Avvolgitubi automatico, Modello: 15SCS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Avvolgitubi automatico con alloggiamento in plastica e tubo flessibile PU-Flex inclusa **guida del tubo flessibile** per il montaggio a parete con piastra di montaggio orientabile. **Incluso RAPID-SCS.**

Larghezza: 465 mm

Profondità: 220 mm

Altezza: 400 mm

Pressione massima di esercizio: 16 bar

Raccordo uscita: 3/8 fil. esterna pollici

Raccordo entrata: 3/8 fil. esterna pollici

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile del tubo flessibile	15 m
Pressione massima di esercizio	16 bar
Ø interno tubo flessibile	10 mm
Raccordo uscita	3/8 fil. esterna pollici
Raccordo entrata	3/8 fil. esterna pollici

Corpo prof.	220 mm
Corpo largh.	465 mm
Corpo h	400 mm