

Garant
DCGW 11T308, BU7220, Esecuzione del tagliente: G

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265442 G
GTIN	4045197895639
Classe articolo	21H

Descrizione
Esecuzione:

Con 2 taglienti.

Tipo: BU7220

Esecuzione del tagliente: G

Profondità di taglio a_p : 0,03 - 0,12 mm

Avanzamento f : 0,04 - 0,12 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 160 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	BU7220
Materiale da taglio	CBN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 160 m/min

Avanzamento f	0,04 - 0,12 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a _p	0,03 - 0,12 mm
Esecuzione del tagliente	G
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Codice ISO Inserto	DCGW 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	BU7220
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a secco	idoneo		