



Lampada da lavoro a batterie con LED, Potenza assorbita: 17 W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081254 17
GTIN	5708997354391
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade da lavoro a LED, con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.

- **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
- **Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.**
- **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.

Grado di protezione IP: IP 67

Zona ATEX: Nessuno

Corrente d'illuminazione: 150 - 1500 lm

Valore CRI: 80

Numero di batterie contenute: 1

Tipo di batteria: Ioni di litio

Lunghezza complessiva: 163 mm

Descrizione tecnica

Temperatura cromatica	6000 K
-----------------------	--------

Capacità batteria	5,4 A·h
Tensione batteria	3,7 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Zona ATEX	Nessuno
Grado di protezione IP	IP 67
Corrente d'illuminazione	150 - 1500 lm
Numero di batterie contenute	1
Altezza complessiva	163 mm
Lunghezza complessiva	163 mm
Larghezza complessiva	63 mm
Valore CRI	80
Peso	710 g

Accessori

Treppiede Altezza 1,35-3 m	081252 1,35-3
----------------------------	---------------