

**Mandrino di maschiatura a cambio rapido M3 – M12, Ø Codolo d: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319445 20
GTIN	4045197959645
Classe articolo	32P

Descrizione**Esecuzione:**

Compensazione assiale elastica, priva di gioco grazie all'attacco della bussola.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessori speciali:

Bussole a innesto rapido n. art. 335420 – 335620.

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 20
Ø Codolo d ₁	20 mm
Sporgenza totale L	56 mm
Compensazione lineare pressione	7 mm
Compensazione lineare trazione	7 mm
Ø Esterno del mandrino D	38 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura VDI

