



## Punte per piastrelle in grès porcellanato, Ø Punta: 8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	787035 8
GTIN	9002741151363
Classe articolo	76G

### Descrizione

#### Esecuzione:

2 pezzi. Una punta con **inserto in metallo duro rettificato al diamante** con cuspidi brevettate per registrazioni e forature precise senza trucioli. Con codolo da 10 mm. Punta in metallo duro per mandrini con pinza aziendali. Con codolo esagonale da 1/4 pollice (E 6,3).

#### Uso:

Per **le più dure piastrelle di gres** fino al grado 9 di durezza Mohs e di resistenza alla scalfitura, anche per vetro e porcellana.

#### Nota:

Non adatta per la foratura a percussione. Numero di giri del mandrino max.: 200 g/min. Non necessita di refrigerazione.

### Descrizione tecnica

Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Materiale da taglio	HM
Numero di punte	2
Codolo	Codolo cilindrico

Numero massimo giri	200 min <sup>-1</sup>
Lunghezza complessiva	120 mm
Ø Punta	8 mm
Ø Gambo	10
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Tipo di prodotto	Punta per pietra