



## Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	723100 160
GTIN	4003773022961
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale. Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

**Uso:**

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

### Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente