

**Garant****Svasatore conico in HSS 100°, non rivestito, Ø Esterno DC: 12,4mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150023 12,4
GTIN	4045197959577
Classe articolo	11M

## Descrizione

**Esecuzione:**

Svasatura e sbavatura facili e senza vibrazioni.  
Cavità per trucioli ricavate dal pieno.

## Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/gir,
Lunghezza complessiva L	55 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Ø Esterno	12,4 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	3 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	100 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Svasatori conici

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		