



## Tronchese a tagliente laterale compatto X-Cut®, cromato con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	724300 160
GTIN	4003773075134
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con testa sottile e taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). **Cerniera passante** per la massima stabilità.

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

### Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4,8 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2,2 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,7 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Denominazione originale prodotto	X-Cut
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)

Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza tagliente