

Coppia di correnti LNS 100×50, Lunghezza dei correnti: 2700 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991337 2700
GTIN	4058255037407
Classe articolo	96P

Descrizione**Esecuzione:**

Profilati scatolati, lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha 5 ganci robusti per una distribuzione ottimale del peso sulle spalle dello scaffale. Carico ripiano fino a 3250 kg per coppia di montanti.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

Verniciatura:

Simile a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

Nuovi correnti con profondità 50 mm abbinabili solo a coppia con vecchi montanti con profondità 40 mm.

Altezza montante: 100 mm

Portata per coppia di montanti: 1840 kg

Descrizione tecnica

Portata per coppia di montanti	1840 kg
Lunghezza dei montanti	2700 mm
Tipo di montante	LNS 100×50
Campo d'impiego	Scaffale per pallet
Altezza montante	100 mm
Tipo di prodotto	Componenti per scaffale per pallet

