



## Tronchesea taglielaterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 180mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	723500 180
GTIN	4003773022985
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testa robusta, taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), articolazione sovrapposta senza gioco.

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

**Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

### Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	3,8 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2,2 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,7 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente