

**Garant****Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	724840 160
GTIN	4045197417022
Classe articolo	71B

## Descrizione

**Esecuzione:**

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).  
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

**Norma:****DIN ISO 5749****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	2,8 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente