



Tronchese a tagliente laterale ERGO™, cromata, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725240 125
GTIN	7314150106547
Classe articolo	730

Descrizione

Esecuzione:

Pinza in esecuzione cromata. **Taglienti progressivi rettificati** e temprati a induzione (circa 62 HRC). Con sfaccettatura robusta in prossimità dell'articolazione per materiale duro e sfaccettatura fine sulle punte per il taglio ottimale del materiale morbido. Manici con rivestimento robusto e **molla di richiamo disattivabile**.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	1,6 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Manici in bimateriale robusto ERGO®
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente