




“Micro Tip Cutter”, SFW, Lunghezza complessiva: 144 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726080 144
GTIN	7314150113545
Classe articolo	73M

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti rettificati di precisione e temprati a induzione (63 – 65 HRC). Superficie brunita per ridurre i riflessi. Articolazione di precisione regolabile e allineamento ottimale dei taglienti. Manici in **bimateriale indicati per ESD**, ergonomici. Punte molto sottili, con vite di arresto. Indicata per distanze molto ravvicinate tra i pin (min. 0,1 mm) nei componenti elettronici. La molla di richiamo brevettata riduce la resistenza in fase di chiusura del tronchese. In questo modo la forza si concentra sul taglio.

Materiale:

Acciaio ad elevate prestazioni per cuscinetti, forgiato, brunito.
 Materiale: Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfera
 Lunghezza della testina L₁: 17,4 mm
 Larghezza della testa: 10,6 mm
 Capacità di taglio filo di rame fino a Ø: 0,1 - 0,65 mm

Descrizione tecnica

Larghezza della testa	10,6 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,1 - 0,65 mm
Lunghezza della testina L ₁	17,4 mm
Lunghezza complessiva	144 mm
Isolamento elettrico	EGB/ESD

Sfaccettatura	testimone molto fine
Materiale	Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfera
Impugnatura	Manici in bimateriale
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (63 – 65 HRC)
Superficie	brunito nero
Attributo del nome del prodotto	SFW
con molla	sì
articolazione a vite di precisione regolabile	sì