

 Atlas Copco

Avvitatori pneumatici a percussione, Modello: W2411



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Potenti avvitatori a percussione.

Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura, convertibile per **rotazione oraria e antioraria**.

· **Ben equilibrato ed ergonomico.**

Uso:

Adatto per lavori di montaggio leggeri.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Forma	Pistola
Rumorosità	88 dB(A)

Altezza	165 mm
Dimensione portautensile	3/8 pollici
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M10
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Fabbisogno massimo d'aria	678 l/min
Campo di coppia	13 - 80 Nm
Vibrazione massima a norma EN	7 m/s ²
Denominazione originale prodotto	W2411
Peso	1 kg
Numero massimo giri	7000 min ⁻¹
Lunghezza	154 mm
Portautensile con profilo di azionamento	□
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Avvitatori