

**Garant****Fresa per sgrossatura in HMI, DLC, Ø h10 DC: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	201046 3
GTIN	4045197964779
Classe articolo	11X

**Descrizione****Esecuzione:****Ampie scanalature per una completa asportazione del truciolo.**Geometria speciale **per la lavorazione dell'alluminio.**Con **rivestimento DLC sp<sup>2</sup>** di nuovissima generazione.**Uso:**Speciale per fresare **alluminio, a tuffo e a profilare.****Descrizione tecnica**

Tolleranza Ø nominale	h10
Numero denti Z	1
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,008 mm
Ø Codolo $D_s$	3 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	22 mm
Ø Tagliente $D_c$	3 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Angolo dell'elica	26 grado
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolazione dello smusso angolare	90 grado

Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio	adatto	440 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	360 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	180 m/min	N
PE-HD	adatto	150 m/min	N
PA 66	adatto	180 m/min	N
PEEK	adatto	140 m/min	N
PF 31	adatto	120 m/min	N
PVDF GF20	adatto	170 m/min	N
POM GF25	adatto	150 m/min	N
PA 66 GF30	adatto	140 m/min	N
PEEK GF30	adatto	120 m/min	N
PTFE CF25	adatto	150 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	280 m/min	N
Cu	adatto	150 m/min	N
CuZn	adatto	190 m/min	N

a umido max.	idoneo
a umido min.	limitatamente adatto
a secco	limitatamente adatto
Aria	idoneo