



**Trapano avvitatore a batteria con mandrino intercambiabile clic & go,
Modello: GSR1215FC**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	P07223 GSR1215FC
GTIN	3165140847704
Classe articolo	00N

Descrizione

Esecuzione:

Lavori precisi anche in punti di difficile accesso grazie alle dimensioni compatte **con portabit o attacco a eccentrico o esagonale** intercambiabile. Lavori flessibili grazie al sistema di cambio con quattro diversi attacchi **FlexiClick**. Impiego facile: gli attacchi rimangono semplicemente sull'apparecchio per la regolazione delle 16 diverse posizioni.

Trapano avvitatore a batteria Bosch

- **Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Durata elevata grazie al motore EC senza spazzole (non 070240).**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**
- **Clip colorate intercambiabili per un facile riconoscimento dell'apparecchio (non 070240).**

Fornitura:

Inclusa valigetta di trasporto, senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Ricambi e caricabatterie adatti vedi n. art. 073852 e successivi e 073866.

Descrizione tecnica

Utilizzo tipico	Strong
Campo numero di giri 1ª velocità	0 - 400 min ⁻¹
Coppia massima duro	30 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	19 mm
Denominazione originale prodotto	GSR 12V-15 FC
Coppia massima morbido	15 Nm
Peso	0,8 kg
Campo di serraggio mandrino autoserrante	0 - 10 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 1,9 m/s ²
Campo numero di giri 2ª velocità	0 - 1300 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Tensione batteria	12 V
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore