



Tronchese compatto CoBolt® con testa piegata a 20°, Lunghezza complessiva: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731755 200
GTIN	4003773066866
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).

Tronchese bonderizzato nero, manici rivestiti in plastica. **Testa piegata a 20° per tagli a livello.**

Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm².

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Per filo di acciaio dolce fino a Ø	6 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a Ø	5,2 mm
Per filo armonico fino a Ø	3,6 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Denominazione originale prodotto	CoBolt®
Tagliente	temprate
Testa piegata	20 grado
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzati neri

Con molla

no

Tipo di prodotto

Pinza tagliente