



## Punta forante in metallo duro SDS max, Ø×Lunghezza complessiva: 32X920mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789200 32X920
GTIN	4002395316250
Classe articolo	76G

### Descrizione

#### Esecuzione:

#### Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.

Punta piegata più affilata: foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull'acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura. Certificazione PGM: conferma i fori precisi adatti all'applicazione dei tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Ampie scanalature per la polvere di foratura per un'asportazione più rapida e minor attrito. Testa foratrice a sezione quadra a partire da Ø 16 mm.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

#### Nota:

In caso di lunghezze > 500 mm, forare con punta corta per almeno 150 mm di profondità (preferibilmente dello stesso Ø).

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	920 mm
Ø	32 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza elica	800 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Max

Tipo di prodotto

Punta per pietra