

**Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F, 50x3500 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	558514 80
GTIN	2050001949059
Classe articolo	53S

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F in grana ceramica PSG e ossido di alluminio su robusto substrato in poliestere YF (P36 – P80) o substrato in poliestere XF semiflessibile (P120 – P180). Per un **impiego efficiente nei lavori di rettifica complessi** su rettificatrici stazionarie. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

Descrizione tecnica

Serie	Cubitron™ II 784F
Materiale abrasivo	Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Larghezza nastro di tela abrasiva	50 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	3500 mm
Attributo del nome del prodotto	50x3500 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto	35-40 m/s	
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	32-38 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	20-25 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	32-38 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	25-30 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	20-25 m/s	H
INOX	idoneo	18-30 m/s	
Ti	limitatamente adatto	10-20 m/s	
GG(G)	idoneo	30-45 m/s	K
CuZn	limitatamente adatto	35-45 m/s	N
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		