

**Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F, 50×3500 mm, Grana: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	558514 60
GTIN	2050001949042
Classe articolo	53S

**Descrizione****Esecuzione:**

**Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F** in grana ceramica PSG e ossido di alluminio su robusto substrato in poliestere YF (P36 – P80) o substrato in poliestere XF semiflessibile (P120 – P180). Per **un impiego efficiente nei lavori di rettifica complessi** su rettificatrici stazionarie. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo.

**Nota:**

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

**Descrizione tecnica**

Serie	Cubitron™ II 784F
Materiale abrasivo	Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Larghezza nastro di tela abrasiva	50 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	3500 mm
Attributo del nome del prodotto	50x3500 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto	35-40 m/s	
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	32-38 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	20-25 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	32-38 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	25-30 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	20-25 m/s	H
INOX	idoneo	18-30 m/s	
Ti	limitatamente adatto	10-20 m/s	
GG(G)	idoneo	30-45 m/s	K
CuZn	limitatamente adatto	35-45 m/s	N
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		