

VBW**Tronchese con lame piegate a gomito, Lunghezza complessiva: 610mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	733000 610
GTIN	4005887367303
Classe articolo	73L

Descrizione

Esecuzione:

Testa con lame **a gomito** e trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Forgiata, arresto di limitazione con zona tampone ultra; manici tubolari verniciati con rivestimento multicomponente.

Uso:

Per taglio di tondini per cemento armato, ecc. fino a una durezza HRC 48 (circa 1600 N/mm² di resistenza alla trazione).

Materiale:

Lama in acciaio speciale per utensili, taglienti temprati a induzione.

Descrizione tecnica

Per tondino d'acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm ² fino a Ø	7 mm
Lunghezza complessiva	610 mm
Per tondino d'acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm ² fino a Ø	8 mm
Per tondino d'acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm ² fino a Ø	9 mm
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

Accessori

Lame di ricambio complete di viti Lunghezza complessiva
610 mm

733110 610