

**Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860650 160
GTIN	4045197494412
Classe articolo	82C

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termovernicciata.

**Uso:**

Per il **serraggio** rapido e facile **con elevata pressione di serraggio**.

**Descrizione tecnica**

Profondità arco	80 mm
Sezione trasversale della guida	16x7,5 mm
Apertura	160 mm
Peso	0,68 kg
Tipo di prodotto	Strettoio

