

Garant**Inserto per taglio profilato Quadro, TiN, A partire da quadro: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290336 8
GTIN	4045197965486
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento in TiN.

Adatto per la riaffilatura.

Per:

Stozzatore di profili n. art. 290330 - 290334.

Nota:

- **Gli inserti per taglio profilati possono essere usati su sedi quadre o esagonali (vedi tabella dei prodotti).**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Nota Testo pubblicitario:

- **Gli inserti per taglio profilati possono essere usati su sedi quadre o esagonali (vedi tabella dei prodotti).**
- **\varnothing foro quadro = apertura desiderata \times fattore 1,05. \varnothing foro esagonale = apertura desiderata \times fattore 1,02.**

Descrizione tecnica

Per attacco quadro	8 - 10 mm
--------------------	-----------

Materiale da taglio	HSS
Apertura minima	8 mm
Apertura massima	10 mm
Profilo	Quadro
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		