



Tronchese per tondini, Lunghezza complessiva: 910mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	733300 910
GTIN	4003773066781
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa con trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Arresto di limitazione saldato con pratico ammortizzatore; manici tubolari termoverniciati con rivestimento multicomponente.

Uso:

Per il taglio di acciai normali o ad alta resistenza fino a HRC 48 (resistenza alla trazione circa 1600 N/mm²).

Materiale:

Lama in acciaio ad alta resistenza al cromo-vanadio, taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).

Ricambi:

Lame di ricambio n. art. 733350.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	910 mm
Per tondino d'acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm ² fino a Ø	9 mm
Per tondino d'acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm ² fino a Ø	10 mm
Per tondino d'acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm ² fino a Ø	13 mm
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio

Tipo di prodotto

Pinza tagliente

AccessoriLame di ricambio complete di viti Lunghezza complessiva
910 mm

733350 910