

**Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860650 250
GTIN	4045197494436
Classe articolo	82C

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termovernicciata.

**Uso:**

Per il **serraggio** rapido e facile **con elevata pressione di serraggio**.

**Descrizione tecnica**

Apertura	250 mm
Peso	1,5 kg
Sezione trasversale della guida	22x10,5 mm
Profondità arco	120 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

