

**Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860650 500
GTIN	4045197501806
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termoverniciata.

Uso:

Per il **serraggio** rapido e facile **con elevata pressione di serraggio**.

Descrizione tecnica

Peso	3 kg
Apertura	500 mm
Sezione trasversale della guida	25×12 mm
Profondità arco	120 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

