

VBW**Tronchesi per tondini UNIBOLT®, Lunghezza complessiva: 910mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	733500 910
GTIN	4005887563507
Classe articolo	73L

Descrizione

Esecuzione:

Testa con trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Forgiata, arresto di limitazione con zona tampone ultra; tubolari verniciati.

Uso:

Per il taglio di acciai normali o ad alta resistenza fino a HRC 48 (resistenza alla trazione circa 1600 N/mm²).

Materiale:

Lama in acciaio speciale per utensili, taglienti temprati a induzione.

Ricambi:

Lame di ricambio n. art. 734110.

Descrizione tecnica

Per tondino d'acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm ² fino a Ø	13 mm
Lunghezza complessiva	910 mm
Per tondino d'acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm ² fino a Ø	9 mm
Per tondino d'acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm ² fino a Ø	11 mm
Capacità di taglio	<48 HR
Con arresto di limitazione	sì
Denominazione originale prodotto	UNIBOLT®

Tagliente	temperate
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	verniciati rossi
Con vite di registro	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

Accessori

Lame di ricambio complete di vite Lunghezza complessiva 910 mm	734110 910
--	------------