

VBW**Giratubi con ganasce sagomate, Ø Tubo: 1.1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810700 1.1/2
GTIN	4005887271006
Classe articolo	83E

Descrizione**Esecuzione:**

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

VBW per appoggio a tre - quattro punti sul tubo. Pezzi esagonali e pezzi piatti possono essere afferrati senza subire deformazioni. Impugnatura con rivestimento in plastica **antiscivolo**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	425 mm
Apertura	75 mm
Ø Tubo	1 1/2 pollici
Angolo ganasce	45 grado
Esecuzione impugnatura	rivestita con plastica antiscivolo
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
forma svedese	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

