

**Giratubi con ganasce sagomate e regolazione rapida, Ø Tubo: 1.1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810750 1.1/2
GTIN	4049002099847
Classe articolo	86A

Descrizione**Esecuzione:**

Modello svedese con ganasce sottili sagomate piegate a 45°. Interamente forgiato. Lavorare in modo molto pratico grazie all**regolazione rapida** brevettata e al fermo di contrasto integrato per evitare schiacciamenti. Ganasce a S per appoggio a tre punti sul tubo. Impugnatura con **rivestimento in plastica antiscivolo**.

Norma:**DIN 5234****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

Descrizione tecnica

Apertura	60 mm
Ø Tubo	1 1/2 pollici
Lunghezza complessiva	425 mm
Angolo ganasce	45 grado
Esecuzione impugnatura	rivestita con plastica antiscivolo
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
Norma	DIN 5234
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

