



Ganascia oscillante mobile, Modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361338 125
GTIN	4250364403306
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Le ganasce servono per alloggiare gli inserti di presa n. art. 361238; 361240; 361245; 361250 e gli inserti di presa n. art. 361160.

Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori per serrare diverse geometrie.

Per :

Morsa a vite n. art. 361290; 361302.

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce b	189 mm
c	24 mm
c ₁	53,5 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza ganasce l	103,5 mm
Campo di serraggio max. circolare	330 mm
Campo di serraggio min. circolare	50 mm
Campo di serraggio max. quadro	489 mm
Campo di serraggio min. quadro	25 mm

Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	LCV125G
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite