

**Garant****Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni EXTRA SOTTILE, INOX, Ø  
Disco: 230mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563272 230
GTIN	4045197967473
Classe articolo	51M

## Descrizione

**Esecuzione:**Modello speciale per **INOX**.

Nuova **esecuzione a elevate prestazioni** realizzata con la tecnologia più moderna, vantaggiosa in termini di produttività e con ottima sensazione di taglio. **Maggiore potenza di taglio** grazie alle superfici laterali ruvide per un taglio più pulito. Durata straordinaria e migliore invito al taglio.

I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura **rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.**

**Specifica:****A46-BF.**

## Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	230 mm
Larghezza disco	1,9 mm

Descrizione della forma	diritto
Specifica	A46-BF
Per spessori materiale	5,7 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		