

**VBW****Giratubi con ganasce sagomate, Ø Tubo: 1 pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810700 1
GTIN	4005887270900
Classe articolo	83E

**Descrizione****Esecuzione:**

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

**VBW** per appoggio a tre - quattro punti sul tubo. Pezzi esagonali e pezzi piatti possono essere afferrati senza subire deformazioni. Impugnatura con rivestimento in plastica **antiscivolo**.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	315 mm
Ø Tubo	1 pollici
Apertura	55 mm
Angolo ganasce	45 grado
Esecuzione impugnatura	rivestita con plastica antiscivolo
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
forma svedese	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

