

**Disco per troncatura PREMIUM*** ULTRA SOTTILE, Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563111 115
GTIN	9003172821498
Classe articolo	53T

Descrizione**Esecuzione:**

Disco per troncatura ultrasottile da 0,8 mm per la massima rapidità di taglio per tagli rapidi in **materiali sottili** (ad es. lamiere di carrozzeria). Formazione di bave e carico termico minimi. Esecuzione a centro depresso per elevata stabilità.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima v_c di 80 m/s.

Specifica:

A60R-BFXA.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

Descrizione tecnica

Ø Disco	115 mm
Ø Foro	22,23 mm

Descrizione della forma	curvato
Specifica	A60R-BFKA
Larghezza disco	0,8 mm
Per spessori materiale	2,4 - 4 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

