



Chiave regolabile a rullino con ganaschia reversibile, Lunghezza complessiva: 205mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813930 205
GTIN	7314150103447
Classe articolo	83F

Descrizione

Esecuzione:

Con impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico. Posizione della bocca a 15°. Forgiate, temprate e cromate. La **chiave regolabile a rullino** può essere utilizzata come giratubi **girando verso l'interno la ganaschia dentata mobile**. La ganaschia dentata è temprata a induzione per garantire una presa sicura.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	205 mm
Apertura massima	28 mm
Lunghezza complessiva	8 pollici
Peso	272 g
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	ISO 6787
Posizione della bocca	15 grado
Processo di produzione	temprato con precisione e trattato con antiruggine
Materiale	Lega di acciaio ad elevate prestazioni

Superficie	cromato
Antiscintilla	no
Ganasce reversibili	sì
Scala	sì
Funzione cricchetto	no
Manico	sì
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili a rullino