



Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni PREMIUM*** EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 230mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563165 230
GTIN	9003172420516
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una **troncatura rapida senza sforzo** e con grande risparmio di tempo. **Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.**

Disco per troncatura ad alte prestazioni molto stabile di ultimissima generazione con sensazione di taglio gradevole ed estrema capacità di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava.

Specifica:
A46R-BFP.

Descrizione tecnica

Larghezza disco	1,9 mm
Specifica	A46R-BFP
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	230 mm

Descrizione della forma	diritto
Per spessori materiale	5,7 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		