


HOLEX
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 6mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1021 6
GTIN	4045197905680
Classe articolo	GGN

Descrizione
Esecuzione:

Per una **durata eccezionale**. Utilizzabile con **alte velocità di taglio**, molto adatta anche per acciai fino a circa 1100 N/mm².

Come n. art. 203021.

Descrizione tecnica

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Tolleranza Ø nominale	f8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Ø Posizione libera D ₁	5,8 mm
Avanzamento f _z per contornatura in inox > 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø Tagliente D _c	6 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6

Lunghezza taglienti L_c	18 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	24 mm
\varnothing Codolo D_s	6 mm
Numero denti Z	4
Lunghezza complessiva L	62 mm
Angolo dell'elica	35 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Contenuto	5
Serie	Pro INOX
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3xD per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	150 m/min	P

TOOLOX 33	limitatamente adatto	115 m/min	H
TOOLOX 44	limitatamente adatto	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	85 m/min	M
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		

Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro INOXHPC
Ø f8 DC 6 mm

203021 6