

Garant**Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1264 2
GTIN	4045197906946
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo simile a **DIN 6535 HB**. Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Come n. art. 202264.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	45 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Lunghezza taglienti L_c	4 mm
Forma del codolo	HB
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Ø Tagliente D_c	2 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Numero denti Z	3
Angolo dell'elica	45 grado

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,01 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Tolleranza Ø nominale	e8
Contenuto	5
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		

a secco	limitatamente adatto
Aria	idoneo

Accessori

Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 2 mm	202264 2
--	----------