


**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1296 10
GTIN	4045197907981
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Come n. art. 202296.

Descrizione tecnica

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,3 mm
Lunghezza complessiva L	72 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Forma del codolo	HB
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Numero denti Z	3
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,06 mm
Lunghezza taglienti L _c	22 mm

Codolo	DIN 6535 HB con h6
Ø Tagliente D_c	10 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,09 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Contenuto	5
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3xD per contornatura
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	160 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	M
GG(G)	idoneo	75 m/min	K
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		

a umido min.	idoneo
a secco	limitatamente adatto
Aria	idoneo

Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 10 mm	202296 10
---	-----------